

DPF Flushing Liquid (DPFFL)

Produktegenskaber

Partikelfilter rense Væske opløser og fjerner al sodaflejring og rester fra partikelfilteret. Skyllevæsken rengøres forsigtigt og kan bruges sikkert på al aluminium, magnesium, zink og cadmium. Produktet kan bruges til den nyeste generation af partikelfiltre.

Anvendelsesområde

Egnet til alle dieselpartikelfiltre.

Anvendelse

1. Demonter partikelfilteret og forsegl en åbning af filteret med en prob eller liggende. .
 2. Fyld skyllevæsken i partikelfilteret.
 3. Lad produktet arbejde i ca. 10 timer og ryst fra tid til anden.
 4. Efter rengøringsprocessen skylles filteret grundigt med rent varmt vand.
 5. Genmonter partikelfilteret, tilføj DPF Super Clean (P6171) og udfør en testkørsel på mindst 20 minutter.
- Hvis regenereringen ikke starter automatisk under kørsel, skal du starte den med en tester.

Forbrug

ca. 3-5 ltr. afhængigt af filterstørrelse

Virkningstid

ca. 8 til 10 timer

Teknisk data

Tilstandsform: flydende

Farve: farveløs

Lugt: karakteristisk

pH-værdien (ved 20 °C): 12 - 13

Smeltepunkt: > 0 °C

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: > 98 °C

Flammepunkt: > 100 °C

Relativ massefylde (ved 20 °C): 1,0 - 1,1 g/cm³

Beholderstørrelse	Artikel nr	Antal
1L	P6161	12
5L	P6162	4
10L	P6168	1
25L	P6167	1



Vores informationer er baseret på nøje udførte test. Der tages forbehold for indholdsmæssige ændringer samt tekniske og leveringsmæssige ændringer. Vi er ikke ansvarlige for fejl og trykfejl.



Made in Germany

CTP GmbH
Saalfelder Straße 35 h

07338 Leutenberg
Germany

Tel.: +49 (0)36734 230-0
Fax: +49 (0)36734 230-22

www.bluechemgroup.com
www.ctp.de

03.06.2020